

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	15 mm
Velikost držala	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L ₄	13 mm
ISO-oznaka držala	SCRCL/L 1212F09
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500