

**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	SCRCR/L 1616H09
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	17 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Podložna ploščica	269005 1
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost držala	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

Vijak za podložno ploščico Tip 2

269013 2

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložna ploščica Tip 1

269005 1

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22

269028 22

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500