

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260004 20/12 |
| GTIN | 4045197772534 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------------------|
| Vijak za podložno ploščico | 269013 5 |
| Funkcijska širina L ₄ | 22 mm |
| Velikost ploščice | 12 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. |
| ISO-oznaka držala | SCRCL/L 2020K12 |
| Podložna ploščica | 269005 6 |
| Velikost držala | 20 mm |
| Celotna dolžina L | 125 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 16 |
| Dolžina glave L ₁ | 20 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Nastavitveni kot κ | 75 stopinj |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba | Plano struženje |

Podatkovni list

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba | Plano struženje |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 5 | 269013 5 |
| Podložna ploščica Tip 6 | 269005 6 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16 | 269028 16 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500 |