

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 16
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina L ₄	27 mm
ISO-oznaka držala	SCRCL/L 2525M12
Celotna dolžina L	150 mm
Podložna ploščica	269005 6
Dolžina glave L ₁	20 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16	269028 16
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500