

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Funkcijska širina L ₄	9 mm
Velikost ploščice	6 mm
Velikost držala	8 mm
Dolžina glave L ₁	10 mm
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 0808D06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Celotna dolžina L	60 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500