

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	13 mm
Velikost držala	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	80 mm
Velikost ploščice	9 mm
ISO-oznaka držala	SCRCL/L 1212F09
Dolžina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500