

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 2
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 1616H09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Podložna ploščica	269005 1
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost ploščice	9 mm
Velikost držala	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 1	269005 1
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500