

Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 16/12mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 1616H12
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Celotna dolžina L	100 mm
Podložna ploščica	269005 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 16
Velikost držala	16 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Funkcijska širina L ₄	17 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5

269013 5

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
20IP

674252 20IP

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16

269028 16

Podložna ploščica Tip 6

269005 6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659957 500