

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	22 mm
Podložna ploščica	269005 6
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 16
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	SCRCR/L 2020K12
Velikost držala	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16	269028 16
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500