

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala / ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	12 mm
Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	SCRCL/L 2525M12
Podložna ploščica	269005 6
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	27 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 16
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Serijska	QuickTurn
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	75 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 16	269028 16
Podložna ploščica Tip 6	269005 6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500