

**Digitalno pomično merilo ABS, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412821 100
GTIN	4045197771780
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Merilne površine so zelo fino lepene. Inkrementalni merilni sistem brez absolutnega merila.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo art. 081560 vel. LR44.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Material ohišja	Kovina
Standard	ISO 13385
Merilno območje	0 - 100 mm
Dolžina konic	30 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Z globinskim omejevalnikom	da
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1

Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,02$ mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij LR44	081560 LR44