

Garant**Delavniški vrtljivi stol, umetno usnje, s talnimi drsniki in obročem za noge, visok****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965036
GTIN	4045197772657
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Mehka površina iz umetnega usnja je preprosta za čiščenje in pralna. S spuščnim šivom oranžne barve. 5-krako aluminijasto podnožje.

Sedež (Š×G): 470×450 mm.

Višina naslonjala: 600 mm.

Območje nastavljanja višine naslonjala: 60 mm.

Fina nastavitvev sedeža: 40 mm.

Nosilnost: 120 kg.

Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- **Ergonomična funkcionalna oblika.**
- **Ledvena opora.**
- **Sinhronizirana mehanika.**
- **Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.**
- **5-krako aluminijasto podnožje.**

Standard:

DIN 68877

Tehnični opis

Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko	da
Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Standard	DIN 68877
Nosilnost	120 kg
Sinhronizirana mehanika	da
Območje nastavljanja naslonjala	60 mm
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
Material sedežne površine	Umetno usnje
Material talnega križa	Aluminij mat prašno lakirani
Širina sedeža	470 mm
Globina sedeža	450 mm
Višina naslonjala za roke	600 mm
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Ledvena opora	da
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Območje nastavljanja globine sedeža	40 mm
Izvedba koles	Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	640 - 890 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	962518
Par večfunkcijskih naslonjal za roke za delavniški vrtljivi stol GARANT Tip	965047