

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, desni, Velikost držala/ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJBR/L 2525X16

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1604..

Funkcijska širina L₄: 32 mm

Dolžina glave L₁: 40 mm

Celotna dolžina L: 111,5 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 28

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 1
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2525X16
Dolžina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3

Celotna dolžina L	111,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259033 5
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	16 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	desni
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15