



## Gibka diamantna pila, Zrnatost: D76 $\mu$ m



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	529120 D76
GTIN	4007220004920
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Zelo tanek nosilec iz umetne mase, **enostransko** obložen z diamantnim brusnimi zrni. Višina z oblogo 0,5 mm.

#### Uporaba:

Izredno primerne za fino brušenje konkavnih in konveksnih površin ali ozkih zarez. **Največja prilagodljivost**, maksimalni polmer upogibanja 15 mm.

### Tehnični opis

Zrnatost	D76
Stopnja preciznosti	fina
Mere	14 × 165 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Širina	14 mm
Višina	0,5 mm
Dolžina	165 mm
maksimalni polmer upogibanja	15 mm
Vrsta izdelka	Diamantne pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		