


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom Garnitura za INOX, 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Vse sestavni deli iz nerjavnega jekla.

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	50 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	12 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	15 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka