

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574250 30X6
GTIN	4017359007075
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,2 mm
Dolžina ščetin H ₁	6 mm
Ø ščetke D ₁	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	6 mm
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	INOX-žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka