

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 125XM14mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Razred artikla	57L

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.

Tehnični opis

Število kit	20
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	125 mm
Dolžina ščetin H ₁	29 mm

Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka