

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka INOX-žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 6X0,35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

INOX-žica v kakovosti 1.4401 (AISI 316). Nosilno telo s plaščem iz umetne mase, za obdelavo plemenitega jekla.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. Posukane ravne žične ščetke za natančno delo.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,35 mm
Maksimalno število vrtljajev	4500 min ⁻¹
Število kit	1
Dolžina ščetin H ₁	25 mm
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Ravna ščetka

