

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Posukana ravna ščetka jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin: 6X0,35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. Posukane ravne žične ščetke za natančno delo.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	4500 min ⁻¹
Debelina ščetin	0,35 mm
Ø ščetke D ₁	6 mm
Dolžina ščetin H ₁	25 mm
Število kit	1
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Ravna ščetka