

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za površino Medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1: 50mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 574770 50 |
| GTIN | 4017359005637 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Ščetke za površino z držalom Ø 6 mm.

Uporaba:

Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø ščetke D ₁ | 50 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 10500 min ⁻¹ |
| Debelina ščetin | 0,2 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 20 mm |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Vrsta izdelka | Ravna ščetka |