



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 13-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637945
GTIN	4013288182159
Razred artikla	63F

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Nasadni ključ z **zadrževalno kroglico** in narebričenim zadnjim koncem za boljšo oprijemljivost pri ročni uporabi.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12.

Vsebina:

Raglja s preklopno ročico in podaljškom art. 640385.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 10 kos vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Podaljšek s hitro vrtljivim tulcem: 1 kos 250 mm

Raglja: 1 kos art. 640385 s preklopno ročico in podaljškom 341 mm

Shranjevanje v: Zložljiva tekstilna torbica

Višina: 73 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-19 mm

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa	metrični

Število delov	13
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-19 mm
Oznaka proizvajalca	8006 SC 1
Pakiranje	Tekstilna torbica, samopritrdilno zapiranje
Dolžina	325 mm
Širina	148 mm
Višina	73 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem