

*intercable***Velike stiskalne klešče, Tip: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729970 50
GTIN	8014212198730
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah.

Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za mnogožilne, mnogožilne zgoščene in finožične kable. Z i-stiskanjem se dosežejo mnogo večje zatezne vrednosti od zahtevanih.

Uporaba:

Za neizolirane **kabelske čevlje** in **spojnike** (normalna izvedba).

Napotek:

Ni primerno za kabelske čevlje po DIN in za francoske kabelske čevlje CNF.

Stiskalne klešče za kabelske čevlje po DIN in francoske kabelske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	1,5 kg
celotna dolžina	380 mm
za presek vodnika	6 - 50 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

Pribor

Garnitura nadomestnih čeljusti Tip 50

729975 50