

**Stopničasta čeljust nepomična, Tip: 130****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360537 130
GTIN	4045197772961
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

Kaljene in brušene stopničaste čeljusti.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 360538; 360539; 360541.

Primerno za :

NC-visokotlačni primež art. 360535

Širina čeljusti b: 130 mm

Višina čeljusti h: 52 mm

Višina h₁: 22 mm

Dolžina čeljusti l: 83 mm

Dolžina l₁: 35 mm

ustreza barvni kodi: NC-HOLEX

Tehnični opis

Širina čeljusti b	130 mm
Višina h ₁	22 mm
Dolžina l ₁	35 mm
Dolžina čeljusti l	83 mm

Višina čeljusti h	52 mm
ustreza barvni kodi	NC-HOLEX
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža