



12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 11/32col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	631105 11/32
GTIN	4018754001545
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom **AS-drive**.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Zev ključa	11/32 col
Zev ključa	8,73 mm
Ø na izhodni strani	12,7 mm
Dolžina	23 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

