

**Viličasti ključ s polžem, nastavljiv s strani, Celotna dolžina: 255 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813940 255
GTIN	7314150191239
Razred artikla	83F

Opis**Izvedba:**

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj zeva 15°. Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji in kromirani. Merilna skala v mm na levi strani.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksimalni zev ključa: 35 mm

Celotna dolžina: 10 col

Tehnični opis

Celotna dolžina	10 col
maksimalni zev ključa	35 mm
celotna dolžina	255 mm
Masa	500 g
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	UNE 16532
Standard	ISO 6787
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina

Površina	kromirani
brez iskrenja	ne
Obrnljive čeljusti	ne
Skala	da
Funkcija raglje	ne
Prevleka ročajev	da