



Viličasti ključ s polžem, nastavljiv s strani, Celotna dolžina: 205 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813940 205
GTIN	7314150191222
Razred artikla	83F

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj zeva 15°. Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji in kromirani. Merilna skala v mm na levi strani.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksimalni zev ključa: 27 mm

Celotna dolžina: 8 col

Tehnični opis

celotna dolžina	205 mm
Celotna dolžina	8 col
maksimalni zev ključa	27 mm
Masa	300 g
Standard	ASME B107.8M-2003
Standard	UNE 16532
Standard	ISO 6787
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina

Površina	kromirani
brez iskrenja	ne
Obrnljive čeljusti	ne
Skala	da
Funkcija raglje	ne
Prevleka ročajev	da