




## Garnitura orodja za rebričenje, Velikost držala/ploščice: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290025 20
GTIN	4030741656859
Razred artikla	29H

### Opis

#### Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odzemanjem art. 290000 in art. 290010: vel. 20

po 3 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

po 1 rebrasto kolesce art. 290176 in art. 290181: Vel. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

### Tehnični opis

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RBR 2×BL

za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

## Pribor

Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Orodje za rebričenje univerzalno Velikost držala 20 mm	290010 20
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8