



## Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290010 20
GTIN	4030741658020
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

**Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica. Zatič na klik:** za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

### Tehnični opis

Višina držala	20 mm
Delovno območje	10 - 110 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	20 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	6 mm
Os	299910 4
Širina držala	20 mm
za širino rebrastega kolesca $b$	8 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RAA 2×AA

za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 4	299910 4
-------------------------------	----------