



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290010 25
GTIN	4030741660672
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica. Zatič na klik: za hitrejšo, enostavnejšo in zanesljivo zamenjavo rebrastih kolesc.

Tehnični opis

Os	299910 4
Delovno območje	15 - 220 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	25 mm
Višina držala	20 mm
Širina držala	25 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 2×BL
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RAA 2×AA

za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Os iz karbidne trdineHM Tip 4	299910 4
-------------------------------	----------