

**Garant****Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320617 20
GTIN	4045197773630
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Cilindrično držalo za vpenjanje v držala nožev za notranje struženje, držala vpenjalnih stročnic ali hidravlično-raztezne vpenjalne glave; za vpenjanje v drugi revolver.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

**Dodatni pribor:**

Zamenljive konice art. 320625.

**Napotek:**

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	3000 min <sup>-1</sup>
------------------------------	------------------------

Ø ohišja D	44 mm
Ø držala D <sub>1</sub>	12 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	51 mm
Hod vzmeti	3 mm
Ø d	20 mm
Odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Celotna dolžina L	118 mm
za maso obdelovanca	300 kg
ustreza barvni kodi	K12
Trn za rezkarje	Ø držala 20 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica

## Pribor

Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 3	320625 3
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 2	320625 2
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 5	320625 5
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 6	320625 6
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 1	320625 1
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 4	320625 4