

Garant**Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320647 3
GTIN	4045197774101
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- MK-držalo kaljeno in brušeno.

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Ø ohišja D: 34 mm

Uporabna dolžina B: 74 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 15 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 8 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 29 mm

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Ø ohišja D	34 mm
za maso obdelovanca	300 kg
Uporabna dolžina B	74 mm
maksimalni Ø konic 60° A	15 mm
maksimalni Ø konic 30° A	8 mm
Dolžina konice C	29 mm
Morsekonus	MK3
Vrsta izdelka	Centrirna konica