

Garant**Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320657 3
GTIN	4045197774149
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.
- Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Celotno orodje je kaljeno in brušeno.

Kot konice 60°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Ø ohišja D: 60 mm

Uporabna dolžina B: 95 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 24 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 36 mm

Maksimalno število vrtljajev: 4300 min⁻¹

Tehnični opis

Morsekonus	MK3
Maksimalno število vrtljajev	4300 min ⁻¹
maksimalni Ø konic 60° A	24 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Uporabna dolžina B	95 mm
Dolžina konice C	36 mm
Ø ohišja D	60 mm
za maso obdelovanca	400 kg
Vrsta izdelka	Centrirna konica