

Garant**Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320658 2
GTIN	4045197774187
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.**
- **Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.**
- **Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Ø ohišja D: 45 mm

Uporabna dolžina B: 87 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 20 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 8 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 37 mm

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	5000 min ⁻¹
maksimalni Ø konic 60° A	20 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Ø ohišja D	45 mm
Uporabna dolžina B	87 mm
maksimalni Ø konic 30° A	8 mm
Morsekonus	MK2
za maso obdelovanca	140 kg
Dolžina konice C	37 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica