

**Garant****Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke, Morsekonus: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320659 4
GTIN	4045197774361
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.
- Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Celotno orodje je kaljeno in brušeno.

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

**Dodatni pribor:**

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631

**Napotek:**

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Ø ohišja D: 76 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 3200 min<sup>-1</sup>

za maso obdelovanca: 350 kg

Dolžina 1: 58 mm

L<sub>2</sub>: 13 mm

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3200 min <sup>-1</sup>
Ø ohišja D	76 mm
za maso obdelovanca	350 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Morsekonus	MK4
ustreza barvni kodi	K18
Dolžina 1	58 mm
L <sub>2</sub>	13 mm
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Ø držala D <sub>2</sub>	32 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica

## Pribor

Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 2	320629 2
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 1	320629 1
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 3	320629 3
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 5	320629 5
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 4	320629 4
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 6	320629 6