

Garant**Vrtljiva stružna konica za zamenljive čeljustne nastavke, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320659 5
GTIN	4045197774378
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Tekalna konica z uležajenim držalom iz kaljenega orodnega jekla.
- Kaljena konica, možnost večkratnega brušenja.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi stalnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- Celotno orodje je kaljeno in brušeno.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljivi čeljustni nastavki art. 320625 - 320631

Napotek:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Ø ohišja D: 96 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Maksimalno število vrtljajev: 2600 min⁻¹

za maso obdelovanca: 1100 kg

Dolžina 1: 72 mm

L₂: 14 mm

Tehnični opis

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm
Maksimalno število vrtljajev	2600 min ⁻¹
Morsekonus	MK5
za maso obdelovanca	1100 kg
Ø ohišja D	96 mm
ustreza barvni kodi	K24
Dolžina 1	72 mm
L ₂	14 mm
Zunanji Ø D ₁	24 mm
Ø držala D ₂	42 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica

Pribor

Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 5	320631 5
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 6	320631 6
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 4	320631 4
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 3	320631 3
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 2	320631 2
Vložek za vrtljivo stružno konico Tip 1	320631 1