

Garant**Vrtljiva stružna konica 60°/30°, Morsekonus: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321260 5
GTIN	4045197774408
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Kot konice 60°/30°

- **S podaljšano konico in izbiralno matico, posebej za CNC stroje.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Posebni valjčni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.**
- **Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Napotek:

Izbiralna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Ø ohišja D: 72 mm

Uporabna dolžina B: 146 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 10 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 35 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,003 mm

Dolžina konice C: 53 mm

Tehnični opis

za maso obdelovanca	2000 kg
maksimalni \varnothing konic 60° A	10 mm
Uporabna dolžina B	146 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
maksimalni \varnothing konic 30° A	35 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
\varnothing ohišja D	72 mm
Morsekonus	MK5
Dolžina konice C	53 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica