

**Garant****Vrtljiva stružna konica 60°, Morsekonus: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	321255 3
GTIN	4045197774415
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

Kot konice 60°.

- **S podaljšano konico in izbiralno matico, posebej za CNC stroje.**
- **Celotno orodje je kaljeno in brušeno.**
- **Posebni valjni ležaji za velike obremenitve tudi pri visokem številu vrtljajev.**
- **Konica je v celoti kaljena, možno večkratno ostrenje.**
- **Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za velike obremenitve in visoke vrtljaje, posebej za NC-stroje.

**Napotek:**

Izbiralna matica za NC-stroje, ki omogoča odvzem stružne konice iz pinole konjička.

Ø ohišja D: 52 mm

Uporabna dolžina B: 94 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 25 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,003 mm

Dolžina konice C: 30 mm

Maksimalno število vrtljajev: 12000 min<sup>-1</sup>

**Tehnični opis**

Ø ohišja D	52 mm
Dolžina konice C	30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
Maksimalno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø konic 60° A	25 mm
Uporabna dolžina B	94 mm
za maso obdelovanca	600 kg
Morsekonus	MK3
Vrsta izdelka	Centrirna konica