

Garant**T-utorna matica z vpenjalnim vijakom, Širina utora B / debelina vpenjala S:
16/50 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Razred artikla	310

Opis

Izvedba:

Cilindrični vijak z notranjim 6-kotnikom DIN912, razred trdnosti 12.9.

Navoj M: M14

Dolžina vpenjalnega vijaka: 60 mm

Tehnični opis

Navoj M	M14
Dolžina vpenjalnega vijaka	60 mm
Širina utora B	16 mm
Debelina vpetja S	50 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Pribor za sistem vpenjanja z ničelno točko

