

 steinel**Pihalnik vročega zraka, Tip: 351502****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078321 351502
GTIN	4007841351502
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

Elektronsko krmiljen pihalnik vročega zraka HG 2320 E.

- **Digitalna nastavitve temperature s krmilno ročico 80–650 °C**
- **Prikaz temperature v korakih po 10 °C preko LCD prikazovalnika**
- **Regulacija količine zraka v 2 stopnjah 150–500 l/min.**

**Garnitura pihalnika z vročim zrakom HG 2320 EKF v kovčku iz umetne mase, sestavljena iz:**

- **pihalnika z vročim zrakom v obliki pištole z brezstopenjsko regulacijo količine zraka, štirimi pomnilniškimi programi, digitalnim prikazom temperature in preostale toplote, LOC-funkcijo in enoročnim upravljanjem.**
- **Reducirna šoba 9 mm, širokokotna šoba 50 mm, reflektorska šoba, 100-delna garnitura nakrčevalnih cevi.**

**Uporaba:**

Za varjenje in oblikovanje umetnih mas, za krčenje, odstranjevanje barve, spajkanje, sušenje, odtajanje.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	HG 2320EKF
Temperatura zraka	80 - 650 °C

Masa	960 g
Pretok zraka	150 - 500 l/min
Izvedba	Garnitura
Poraba moči	2300 W
Pakiranje	Transportkoffer
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Heissluftbläser

## Pribor

Garnitura pribora za vroči zrak 12-delne Tip 075569	078329 075569
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Optični bralnik temperature HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Optični bralnik temperature HL Scan Tip 014919	078326 014919