



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 25-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630380
GTIN	4000896203383
Razred artikla	630

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Z jekleno ragljo, dvosmerno, zakrivljeno 15°.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M8 in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M8.

Za vijake Pozidriv in Phillips z navojem M2–M5, vijake s ploščato zarezo z navojem M2,5 ter vijake z notranjim Torx® z navojem M3–M8.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-robni nasadni ključi: 7 kos vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji 6-kotnik: 4 kosi vel. 3; 4; 5; 6 mm

Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 2 kosa vel. 1; 2

Vijačni nastavki, C 6,3, za Pozidriv: 2 kosa vel. 1; 2

Vijačni nastavek, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos vel. 0,6 × 4,5

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx® z zatičem: 6 kosov vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Raglja za vijačne nastavke, D 6,3: 1 kos za 1/4-colske vijačne nastavke, C 6,3

Spojno držalo, D 6,3: 1 kos za 1/4-colske vijačne nastavke, C 6,3

Povezovalni držaj: 1 kos, 6-kotni nastavek C 6,3 – 4-kotnik 1/4 cole

Shranjevanje v: Plastična škatla

Tehnični opis

Število delov	25
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5,5-13 mm
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Dolžina	125 mm
Širina	87 mm
Višina	38 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem