

Garant**Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320627 1
GTIN	4045197774040
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

Primerno za :

Stružne konice art. 320659 vel. 3, art. 321265 vel. 4, art. 321335 vel. 3.

ustreza barvni kodi: K14

Zunanji Ø D: 18 mm

minimalni Ø konice D₁: 8 mm

Ø držala d: 14 mm

Uporabna dolžina L₁: 35 mm

Kot konice: 60 stopinj

Kot konice: 30 stopinj

Tehnični opis

Ø držala d	14 mm
Uporabna dolžina L ₁	35 mm

Kot konice	60 stopinj
Kot konice	30 stopinj
Zunanji \varnothing D	18 mm
minimalni \varnothing konice D ₁	8 mm
Zev ključa	14 mm
ustreza barvni kodi	K14
Vrsta izdelka	Centrirna konica