

**Garant****Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320627 4
GTIN	4045197774071
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

**Primerno za :**

Stružne konice art. 320659 vel. 3, art. 321265 vel. 4, art. 321335 vel. 3.

ustreza barvni kodi: K14

Zunanji Ø D: 44 mm

minimalni Ø konice D<sub>1</sub>: 24 mm

Ø držala d: 14 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 28 mm

Kot konice: 60 stopinj

Zev ključa: 19 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	44 mm
minimalni Ø konice D <sub>1</sub>	24 mm

Ø držala d	14 mm
Kot konice	60 stopinj
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	28 mm
Zev ključa	19 mm
ustreza barvni kodi	K14
Vrsta izdelka	Centrirna konica