

Garant**Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320629 1
GTIN	4045197774606
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

Primerno za :

Stružna konica art. 320617 vel. 32, 40, 50/3; art. 320659 vel. 4; art. 321265 vel. 5; art. 321335 vel. 4.
ustreza barvni kodi: K18

Zunanji Ø D: 22 mm

minimalni Ø konice D₁: 8 mm

Ø držala d: 18 mm

Uporabna dolžina L₁: 43 mm

Kot konice: 60 stopinj

Kot konice: 30 stopinj

Tehnični opis

Zunanji Ø D	22 mm
Ø držala d	18 mm

Uporabna dolžina L ₁	43 mm
minimalni Ø konice D ₁	8 mm
Kot konice	60 stopinj
Kot konice	30 stopinj
Zev ključa	19 mm
ustreza barvni kodi	K18
Vrsta izdelka	Centrirna konica