

**Garant****Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320629 4
GTIN	4045197774637
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

**Primerno za :**

Stružna konica art. 320617 vel. 32, 40, 50/3; art. 320659 vel. 4; art. 321265 vel. 5; art. 321335 vel. 4.  
ustreza barvni kodi: K18

Zunanji Ø D: 55 mm

minimalni Ø konice D<sub>1</sub>: 30 mm

Ø držala d: 18 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 34 mm

Kot konice: 60 stopinj

Zev ključa: 22 mm

**Tehnični opis**

Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	34 mm
Zunanji Ø D	55 mm

Kot konice	60 stopinj
Ø držala d	18 mm
minimalni Ø konice D <sub>1</sub>	30 mm
Zev ključa	22 mm
ustreza barvni kodi	K18
Vrsta izdelka	Centrirna konica