

Garant**Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320631 1
GTIN	4045197774668
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

Primerno za :

Stružne konice art. 320659 vel. 5, art. 321335 vel. 5.

ustreza barvni kodi: K24

Zunanji Ø D: 28 mm

minimalni Ø konice D₁: 10 mm

Ø držala d: 24 mm

Uporabna dolžina L₁: 52 mm

Kot konice: 60 stopinj

Kot konice: 30 stopinj

Tehnični opis

Ø držala d	24 mm
Kot konice	60 stopinj

Kot konice	30 stopinj
minimalni \varnothing konice D_1	10 mm
Zunanji \varnothing D	28 mm
Uporabna dolžina L_1	52 mm
Zev ključa	24 mm
ustreza barvni kodi	K24
Vrsta izdelka	Centrirna konica