

**Garant****Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320631 4
GTIN	4045197774699
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.**
- **V celoti kaljeno in brušeno.**
- **Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.**

**Primerno za :**

Stružne konice art. 320659 vel. 5, art. 321335 vel. 5.

ustreza barvni kodi: K24

Zunanji Ø D: 68 mm

minimalni Ø konice D<sub>1</sub>: 36 mm

Ø držala d: 24 mm

Uporabna dolžina L<sub>1</sub>: 41 mm

Kot konice: 60 stopinj

Zev ključa: 27 mm

**Tehnični opis**

Ø držala d	24 mm
Zunanji Ø D	68 mm

minimalni $\varnothing$ konice D <sub>1</sub>	36 mm
Kot konice	60 stopinj
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	41 mm
Zev ključa	27 mm
ustreza barvni kodi	K24
Vrsta izdelka	Centrirna konica