

**Garant****Vrtljiv centrirni konus, top, največji Ø / morsekonus: 80/3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	323000 80/3
GTIN	4045197774736
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Konus je na vrhu top.**
- **Posebno čvrsta izvedba s predimenzioniranim, močnim uležanjem.**
- **Ležaj je namazan s posebno mastjo in ne zahteva nobenega vzdrževanja.**
- **Centrirni stožec in konusno držalo sta iz kakovostnega materiala, v celoti kaljena in fino brušena.**

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Za obdelavo **votlih teles, cevi** itd. Posebno primerni so za grobo odrezovanje pri sočasnih zahtevah po visoki točnosti.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	3500 min <sup>-1</sup>
najmanjši Ø	30 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,005 mm

Morsekonus	3
Za maso orodja na D	450 kg
Za maso orodja na D1	250 kg
Kot konusa $\alpha$	60 stopinj
Dolžina glave L	86 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica