

HOLEX**Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 600mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 861320 600 |
| GTIN | 4045197775115 |
| Razred artikla | 82C |

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico. Vrtljiv do 30°.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. **Največja vpenjalna sila do pribl. 22000 N.**

Tehnični opis

| | |
|-------------------|--------|
| Prevesna dolžina | 175 mm |
| Območje vpenjanja | 600 mm |

| | |
|---------------|----------|
| Masa | 6,8 kg |
| Presek vodila | 40×20 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |

Pribor

| | |
|-------------------------|------------|
| Pritisna plošča Tip GSV | 861121 GSV |
| Pritisna plošča Tip GSP | 861121 GSP |