

HOLEX**Težka visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	861320 1000
GTIN	4045197775146
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Tračnica in nepremična čeljust iz vlečenega svetlega jekla (posebni profil), poboljšani in galvansko pocinkani. Premična čeljust iz jekla, ki je kovano v utopu, poboljšano in galvansko pocinkano. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, odporno proti obrabi. Dolga življenjska doba zaradi temperaturno obstojne posebne pritisne ploščice s sintranim jeklenim vložkom. Vreteno je poboljšano in brunirano in opremljeno s pomično pritezno ročico. Vrtljiv do 30°.

Uporaba:

Za velike in zelo velike obremenitve pri vpenjanju obdelovancev v jeklarstvu, kleparstvu, izdelavi tovornih vozil, strojogradnji ipd. Pomična posebna pritisna kapa omogoča vpenjanje poševnih obdelovancev. **Največja vpenjalna sila do pribl. 22000 N.**

Tehnični opis

Območje vpenjanja	1000 mm
Masa	9,4 kg

Presek vodila	40×20 mm
Prevesna dolžina	175 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Pritisna plošča Tip GSP	861121 GSP
Pritisna plošča Tip GSV	861121 GSV