



Vpenjalnik za plošče, Vpenjalne letve: 55 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	861620 55
GTIN	4008158027050
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Ročne vakuumske črpalke za največjo sesalno silo in s tem najvišjo vodoravno vpenjalno silo. Z ročico na vodilih je mogoče izravnati višinske razlike. S preklopom vpenjalne ročice na vakuumskih vpenjalnikih se ustvari podtlak in vpenjalnik se samodejno prisesa na ploščo.

Uporaba:

Za vpenjanje in pozicioniranje elementov z gladko površino, kot je npr. keramika, granit, Corian®, umetna masa, pločevina in steklo.

Napotek:

Med skladiščenjem je treba vpenjalnik za plošče sprostiti, da ne pride do trajne deformacije gumijastih plošč.

Vakuumska prijemala najdete od art. 086200.

Maksimalna vpenjalna sila: 260 N

celotna dolžina: 361 mm

Tehnični opis

Območje vpenjanja	55 mm
Maksimalna vpenjalna sila	260 N
celotna dolžina	361 mm
Masa	1,55 kg
Širina	147 mm

Vrsta izdelka

Spone